


Kaseta filtra




Symbol	Nr artykułu
FD 100 -G4	GFZFD001
FD 125 -G4	GFZFD002
FD 150 -G4	GFZFD016
FD 160 -G4	GFZFD003
FD 200 -G4	GFZFD004
FD 250 -G4	GFZFD005
FD 315 -G4	GFZFD006
FD 355 -G4	GFZFD022
FD 400 -G4	GFZFD007
FD 500 -G4	GFZFD008
FD 630 -G4	GFZFD009

Skrzynki filtrów FD stosowane są do oczyszczania dostarczanego powietrza. Montowane są w systemie okrągłych kanałów powietrznych. Uzupełniane wymiennymi filtrami panelowymi typu FM klasy G4. Obudowa wykonana jest z galwanizowanej stali z okrągłym przyłączem uszczelnionym gumą. Pokrywa konserwacyjna umocowana jest na obudowie za pomocą jednego zawiasu i jest łatwo zdejmowana.

AKCESORIA

Spadek ciśnienia

Diagram pokazuje spadek ciśnienia w kasecie filtra typu FD, która wyposażona jest w standardowy filtr panelowy klasy G4.



Wymiary

Typ	A, [mm]	B, [mm]	C, [mm]	øD, [mm]	E, [mm]	F, [mm]
FD 100	224	216	231	100	216	132
FD 125	224	216	231	125	216	132
FD 160	224	216	215	160	216	132
FD 200	268	256	215	200	256	132
FD 250	318	306	241	250	306	132
FD 315	366	356	241	315	356	132
FD 355	470	460	241	355	460	132
FD 400	470	460	281	400	460	132
FD 500	547	530	244	500	530	95
FD 630	690	670	281	630	670	132

FD musi być instalowany w systemie kanałowym w taki sposób, by pozostawić pewną przestrzeń (według wymiaru E) na otwarcie drzwiczek w razie wymiany worka filtra.

Filtr płaski



Symbol	Nr artykułu
FM 100-125-160/G4 (do skrzynek FD)	GFIFM001
FM 200/G4 (do skrzynek FD)	GFIFM004
FM 250/G4 (do skrzynek FD)	GFIFM005
FM 315/G4 (do skrzynek FD)	GFIFM006
FM 355/G4 (do skrzynek FD)	GFIFM061
FM 400/G4 (do skrzynek FD)	GFIFM007
FM 500/G4 (do skrzynek FD)	GFIFM008
FM 630/G4 (do skrzynek FD)	GFIFM030

Filtry płaskie FM klasy G4 do czyszczenia powietrza. Instalowane są w skrzynkach filtrów FD, które z kolei są montowane w systemie okrągłych kanałów powietrznych.

Wymiary

Typ	Klasa filtra	Wymiary, [mm]	Zastosowanie
FM 100	G4	227x200	FD
FM 125	G4	227x200	FD
FM 160	G4	227x200	FD
FM 200	G4	265x240	FD
FM 250	G4	310x290	FD
FM 315	G4	355x340	FD
FM 400	G4	484x444	FD
FM 500	G4	521x513	FD
FM 630	G4	670x684	FD